


# LPガス容器専用

# セーフティベルト

## バックルレスタイプ 取扱説明書



### ベルト全体図



※ベルトの長さ調節は初回のみ、後はチェーンと同じく引っ掛けるだけ

### 両側引掛式




### 片側固定式



### ベルトの通し方

#### ■両側引掛式



#### ■片側固定式



### ご注意

- ベルトが長く「たるむ」場合  
ベルト側金具にて調整して下さい。
- ベルトの通しは間違わない様にして下さい。(ベルトがゆるむ恐れがあります。)
- 端部を金具のギリギリにしますとベルトが外れる恐れがありますのでご注意下さい。(5cm前後の余裕をもたせて下さい。)
- ベルトをカットする場合  
カットした端部がほつれない処置をして下さい。(例 熱を加える、接着剤で固める等)

タイプ	バックルレスタイプ		短尺タイプ	
	両側引掛式	片側固定式	両側引掛式	片側固定式
種類	両側引掛式	片側固定式	両側引掛式	片側固定式
型式	HSB-30S	HSB-30KS	HSB-10S	HSB-10KS
長さ調整	約50~170cm(20~50kg兼用)		約50~100cm(小型容器×2本用、50kg×1本用)	
内容	ベルト / ポリエステル(幅25mm 厚1.5mm 黒色) 金具 / ステンレスSUS-304 ビス / パンキン野地板ビス			

### お願い

自然界の状況によってはベルト、金具等が早く劣化する恐れがあります。ボンベ交換時には必ず目視して劣化が進んでいる場合は早めの交換をお願いします。

製造元

新しい常識を創造する

**株式会社 ホームハイテック**

TEL.072-957-4777(代)