

LPガス容器専用

セーフティーベルト

取扱説明書




ベルト全体図



両側引掛式




片側固定式



ベルトの通し方

■両側引掛式



■片側固定式



ご注意

- ベルトが長く「たるむ」場合
バックルにて調整して下さい。
- ベルトの通しは間違わない様にして下さい。(ベルトがゆるむ恐れがあります。)
- 端部を金具のギリギリにしますとベルトが外れる恐れがありますのでご注意下さい。(5cm前後の余裕をもちして下さい。)
- ベルトをカットする場合
カットした端部がほつれない処置をして下さい。(例 熱を加える、接着剤で固める等)

タイプ	バックルタイプ		長尺タイプ			
	両側引掛式	片側固定式	両側引掛式			
種類	HSB-240S	HSB-240KS	HLB-2	HLB-3	HLB-5	HLB-10
型式	約50~170cm		約2m	約3m	約5m	約10m
長さ調整	約50~170cm		約2m	約3m	約5m	約10m
内容	ベルト / ポリエステル(幅25mm 厚1.5mm 黒色) 金具 / ステンレスSUS-304 ビス / パンキン野地板ビス					

お願い

自然界の状況によってはベルト、金具等が早く劣化する恐れがあります。ボンベ交換時には必ず目視して劣化が進んでいる場合は早めの交換をお願いします。

製造元

新しい常識を創造する

株式会社 ホームハイテック

TEL.072-957-4777(代)

2019.07 HSB